


Okrugli cilindar DSAG-40- -PPV-S2

Broj artikla: 172449
Proizvod u napuštanju

FESTO

Završni poklopac s navojnim rukavcem, s prolaznom klipnjačom.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 500 mm
Promjer klipa	40 mm
Navoj klipnjače	M12x1,25
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	22 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	633,2 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754,2 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	469 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	15,9 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	586 g
Prirast težine po 10 mm hoda	24 g
Pneumatski priključak	M32x2
Material cover	Aluminijska legura za gnječenje
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material piston rod	visokolegirani čelik