



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	1
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1,1 g
Vrsta pričvršćenja	Mounting pin
Pneumatski priključak 1	Cartridge 10 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA
Material of tubing seal	NBR