


Spojka EAMC-42-50-9-12

Broj artikla: 1732001

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	9 mm
Promjer 2 prihvata	12 mm
Veličina	42
Nazivna duljina	50 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	34,8 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	17 Nm
Težina proizvoda	146 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno