



Magnetni ventil

JMEH-5/2-1/8-P-S-B

Broj artikla: 173436
Proizvod u napuštanju

FESTO

s magnetnim svicima i pomoćnim ručnim aktiviranjem, bez utičnica.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	17,8 mm
Normalni nazivni protok	650 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta resetiranja	pneumatska opruga
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	5 mm
Mjera rastera	18 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	s priborom se fiksira
Vrsta upravljanja	predupravljano
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno
Smjer strujanja	reverzibilno
Overlap	Positive overlap
Tlak upravljanja	1,5 ... 8 bar
b-vrijednost	0,42
C vrijednost	3,25 l/sbar
Vrijeme preklapanja	10 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri svitka	24 V DC: 1,5 W
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Otpornost na vibracije	Ispitivanje transporta sa stupnjem oštine 1 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Udarna čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura ležaja	-20 ... 40 °C
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
Medij upravljanja	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	142 g
Električni priključak	Connection pattern type C to industry standard, 9,4 mm Utikači četverokutni oblik
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj letvi

Svojstvo	Vrijednost
Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84	Priključna ploča
Priključak, upravljački zrak 12	M3
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča
Pneumatski priključak 4	G1/8
Pneumatski priključak 5	Priključna ploča
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	HNBR NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev