


Usisna zdjelica komplet VAS-5-M5-NBR

Broj artikla: 173439

FESTO

od NBR, plošni, vanjski navoj s brtvenim prstenom, šestobridni



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	1,5 mm
Promjer usisne zdjelice	5 mm
Efektivni promjer usisavanja	4 mm
Položaj priključka	gore
Oblik usisnika	okrugli plosnati
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	0,9 N
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	0,9 N
Navoj za pričvršćenje	M5
Pričvršćenje usisne zdjelice	M5
Vakuumski priključak	M5
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	55 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	NBR