

Usisna zdjelica VAS-10-M5-PUR

Broj artikla: 173441

FESTO

s brtvenim prstenom OL.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2 mm
Promjer sisaljke	10 mm
Efektivni promjer usisavanja	8 mm
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore okruglo, standard
Pogonski medij	atmosferski zrak
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	4,5 N
Navoj za pričvršćenje	M5
Pričvršćenje sisaljke	M5
Vakuumski priključak	M5
Tvrdoća po Shoreu	62
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed
Informacija o materijalu, sisaljka	TPE-U(PU)