

# Filtar

## LF-3/8-D-5M-MIDI-NPT

Broj artikla: 173690

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Finoća filtra 5 µm, sa zaštitnom košarom i ručnim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost   |
|--------------------------------|--|
| Veličina                       | Midi   |
| Serija                         | D  |
| Položaj ugradnje               | okomito  |
| Finoća filtra                  | 5 µm   |
| Ispust kondenzata              | ručno dodirujući   |
| Maks. količina kondenzata      | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Zaštita od ljuštenja           | Metalna zaštitna košara  |
| Pogonski tlak                  | 0 ... 16 bar   |
| Normalni nazivni protok        | 1.800 l/min  |
| Pogonski medij                 | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni plinovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju                                 |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ležaja             | -10 ... 60 °C  |
| Klasa čistoće zraka na izlazu  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plinovi |
| Temperatura medija             | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline            | -10 ... 60 °C  |
| Vrsta pričvršćenja             | Ugradnja vodova<br>s kutnikom za držanje<br>po izboru:             |
| Pneumatski priključak 1        | 3/8 NPT  |
| Pneumatski priključak 2        | 3/8 NPT  |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno  |
| Material filter                | PE   |
| Material housing               | Cinkov tlačni lijev  |
| Material bowl                  | PC   |