

# Filtar

## LF-3/4-D-5M-MIDI-NPT


Broj artikla: 173698

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Finoća filtra 5 µm, sa zaštitnom košarom i ručnim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Midi
Serija	D
Položaj ugradnje	okomito
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	ručno dodirujući
Maks. količina kondenzata	43 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	2.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s kutnikom za držanje po izboru:
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	PE
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC