

Kombinacija finih filtara LFMBA-3/4-D-MIDI-NPT

Broj artikla: 173750

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Fini filtar od 1 µm za predfiltriranje i mikro-filtar 0,01 µm, s metalnom zaštitnom košarom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Midi
Serija	D
Položaj ugradnje	okomito
Finoća filtra	0,01 µm
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Ispust kondenzata	ručno dodirujući
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plinovi
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material housing	Činkov tlačni lijev
Material bowl	PC