

# Filtar-regulator LFR-3/4-D-O-MAXI-NPT

Broj artikla: 173806



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

s metalnom zaštitnom košarom, bez manometra, finoća filtriranja 40µm.

S ručnim ispuštanjem kondenzata

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serijska	D
Položaj ugradnje	okomito
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Maks. količina kondenzata	80 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni nazivni protok	9.700 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.300 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC