

Filtar-regulator LFR-1-D-7-MAXI-NPT

Broj artikla: 173818


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Maksimalni izlazni tlak 7 bara, sa zaštitnom metalnom košarom i manometrom.

S ručnim ispuštanjem kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojtvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Položaj ugradnje	okomito
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Maks. količina kondenzata	80 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni nazivni protok	11.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.470 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s kutnikom za držanje po izboru:
Pneumatski priključak 1	1 NPT
Pneumatski priključak 2	1 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC