

# Zauljivač LOE-1/2-D-MIDI-NPT


Broj artikla: 173824

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

s metalnom zaštitnom košarom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. količina punjenja uljem	110 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	16 bar
Minimalni protok za funkciju zauljivača	8 l/min
Normalni nazivni protok	6.100 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material bowl	PC