

# Pripremna grupa FRC-3/8-D-5M-MINI-NPT

Broj artikla: 173848



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Kombinacija filtra, regulatora tlaka, zauljivača, filter 5 µm, s metalnom zaštitnom košarom.

S ručnim ispuštom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost   |
|-------------------------------------|--|
| Veličina                            | Mini   |
| Položaj ugradnje                    | okomito  |
| Ispust kondenzata                   | ručno dodirujući   |
| Finoća filtra                       | 5 µm   |
| Pogonski tlak                       | 1 ... 16 bar   |
| Područje regulacije tlaka           | 0,5 ... 12 bar   |
| Normalni nazivni protok             | 1.050 l/min  |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)                  |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 2 - umjerena otpornost na koroziju                                 |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Klasa čistoće zraka na izlazu       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>Inertni plinovi |
| Temperatura medija                  | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline                 | -10 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda                    | 660 g  |
| Vrsta pričvršćenja                  | Ugradnja vodova<br>s kutnikom za držanje<br>po izboru:             |
| Pneumatski priključak 1             | 3/8 NPT  |
| Pneumatski priključak 2             | 3/8 NPT  |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno  |
| Material housing                    | Cinkov tlačni lijev  |
| Material bowl                       | PC   |