

Komplet amortizera YHD-12

Broj artikla: 174543

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	7
Hod	5 mm
Prigušivanje	tvrda karakteristika samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	3 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,2 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	5 mm
Maks. sila na graničnik	300 N
Maks. primljena energija po hodu	2 J
Maks. primljena energija po satu	12.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila povrata	0,7 N
Težina proizvoda	18 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	Mjed poniklano
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik