


# Prigušno-povratni ventil GRGA-M5-QS-3-LF-C

Broj artikla: 175062

FESTO

prigušivanje na ispustu zraka finom prigušnicom i QS-utičnim navojnim priključkom



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Funkcija ventila                                | Prigušno-povratna funkcija   |
| Pneumatski priključak 1                         | QS-3   |
| Pneumatski priključak 2                         | M5   |
| Element namještanja                             | Vijak s prorezom   |
| Vrsta pričvršćenja                              | na uvrtnje   |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja   | 40 l/min   |
| Normalni nazivni protok u povratnom smjeru      | 46 ... 70 l/min  |
| Pogonski tlak                                   | 0,2 ... 10 bar   |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 60 °C  |
| Pogonski medij                                  | filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm<br>filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno  |
| Normalni protok u smjeru prigušenja 6 -> 0 bara | 80 l/min   |
| Normalni protok u povratnom smjeru 6 -> 0 bara  | 90 ... 140 l/min   |
| Temperatura medija                              | -10 ... 60 °C  |
| Maks. pritezni moment                           | 1,5 Nm   |
| Težina proizvoda                                | 14 g   |
| Informacija o materijalu, navojni čep           | poniklano<br>Mjed  |
| Informacija o materijalu, brtve                 | NBR  |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM  |
| Informacija o materijalu, regulacioni vijak     | Mjed   |
| Informacija o materijalu, zakretni priključak   | Cinkov tlačni lijev  |