

Tlačna sklopka



PEV-1/4-B-OD-CT

Broj artikla: 175251

FESTO

otvara ili zatvara električni strujni krug kod dostizanja određene veličine tlaka. Podesivi točka uklapanja tlaka, podesiva uklopna histereza. Bez utičnice aparata.

Napušten tip. Isporuka do 2010.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	CCC
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Pogonski tlak	1 ... 12 bar
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak filtrirani, nauljeni komprimirani zrak Voda Mineralno ulje
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Maks. uklopna frekvencija	3 Hz
Maks. uklopni izlazni napon AC	250 V
Maks. uklopni izlazni napon DC	125 V
Maks. izlazna struja	5.000 mA
Električni priključak	Dizajn A Utikači prema DIN 43650 četverokutni oblik
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/4
Težina proizvoda	220 g
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje
Indikacija stanja uklapanja	LED žuti
Područje namještanja, vrijednosti praga	1 ... 12 bar
Mehanička zaštita	IP65