



Tlačna sklopka

PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Broj artikla: 175252

FESTO

otvara ili zatvara električni krug kad postigne određenu vrijednost tlaka.
Podesiva točka uključjenja. Bez utičnice uređaja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-30 ... 100 °C
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Maks. uklopna frekvencija	3 Hz
Maks. uklopni izlazni napon AC	250 V
Maks. uklopni izlazni napon DC	250 V
Maks. izlazna struja	4.000 mA
Električni priključak	4-polno Utikači
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/4
Težina proizvoda	900 g
Material housing	PA66-GF30 Čelik pocinčan
Material membrane	NBR
Područje namještanja, vrijednosti praga	1 ... 10 bar
Mehanička zaštita	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L