


Utikač SEA-M12-5GS-PG7

Broj artikla: 175487

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Zasnovano na normi | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Vrsta pričvršćenja | s navojnim tuljkom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 21,5 g |
| Električni priključak | 5-polno Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 spojnik okruglog utikača Utikač ravni / vijčana stezaljka |
| Područje pogonskog napona DC | ≤ 60 V |
| Područje pogonskog napona AC | ≤ 60 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 4 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 1,5 kV |
| Navojni spoj kabela | Pg7 |
| Dozvoljeni promjer kabela | 4 ... 6 mm |
| Presjek priključka | 0,75 mm ² |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Temperatura okoline | -40 ... 85 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-niski napon-smjernica |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| Material housing | PBT |
| Boja, kućište | crno |
| Material of union nut | Cinkov tlačni lijev poniklano |
| Material electrical contact | Mjed Bijela bronca obložena |