



# Senzor pozicije SMH-S1-HGR10

Broj artikla: 175712  
Proizvod u napuštanju

FESTO

s Hallovim efektom, za beskontaktno očitavanje kod mini prihvatnica.  
Funkcionalno samo u kombinaciji s jedinicom za vrednovanje SMH-AE1  
ili s pretvaračem signala SVE4.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za prihvatnicu
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetični Hall
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Otpornost na kratki spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Izlazni signal	analogno
Zaštita od zamjene polova	ne
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel s utikačem
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Električni spoj 1, broj pinova/žica	4
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Duljina kabla	0,5 m
Boja, kabelski plašt	sivo
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Vrsta pričvršćenja	navrnuto na prihvatnicu
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	20 g
Boja, kućište	crno
Material housing	Epoksidna smola Mjed poniklana PUR
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L