

Zakretni pogon DRQD-25- -


Broj artikla: 175803

FESTO

konfigurira se

Za konfiguraciju proizvod prethodno položiti u kupovnu košaru.

Kod ovog proizvoda, već prema konfiguraciji, tehnički podaci i odgovarajući pribor mogu odstupati od liste podataka.



Tehnički podaci

~ConfIndependentDatasheet

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Kut zakretanja	1 ... 360 deg
Prigušivanje	Pneumatsko prigušivanje, podesivo Amortizer, tvrda karakteristika, podesiv
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Zupčasta letva / mali zupčanik
Maks. broj međupozicija	1
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	Provođenje energije FW: prirubno vratilo SD: Uvodnik prirubnog vratila ZW: vratilo s rukavcem
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
ATEX kategorija	II 2 GD
ATEX oznaka	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX temperatura okoline	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Okretni moment kod 6 bara	6,1 ... 6,2 Nm
Dozvoljeni moment tromosti masa	0,002 ... 0,07 kgm ²
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Informacija o materijalu, pogonsko vratilo	Čelik za poboljšanje
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminij
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij