


Komplet graničnika KSM-8

Broj artikla: 175834

FESTO

za zakretni pogon DSM-..., kontinuirano namještanje s finim udešavanjem krajnjih položaja



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	8
Područje namještanja, kut zakretanja	0 ... 180 deg
Kut zakretanja	180 deg
Položaj ugradnje	proizvoljno
Fino dotjerivanje	-5 deg
Konstruktivna struktura	Poluga graničnika
Prepoznavanje pozicije	bez
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	70 g
Material of cover	PA ojačan
Material stops	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material housing	Aluminij eloksirano