

# Spojka EAMC-65-90-20-25

Broj artikla: 176035

FESTO

za linearnu osovinu DGE



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	20 mm
Promjer 2 prihvata	25 mm
Veličina	65
Nazivna duljina	90 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.500 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	417 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	85 Nm
Težina proizvoda	535 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno