

Komplet ventila CPV10-BS-5/3G-M7


Broj artikla: 176055

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

da bi se od dvaju 3/2-smjernih razvodnika stvorila funkcija jednog 5/3-smjernog razvodnika, srednji položaj blokiran.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/3 zatvoren
Pogonski tlak	2,5 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	23 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 2	M7
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Cinkov tlačni ljev