


Okrugli cilindar DSAH-20- -P-A-S6

Broj artikla: 176340

FESTO

s ležajnim poklopcem za direktnu montažu, završni poklopac s priključkom zraka poprečno prema osi cilindra, s toplootpornim brtvama do 120 °C.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|---|
| Hod | 1 ... 320 mm |
| Promjer klipa | 20 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | -20 ... 120 °C |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 158,3 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 188,5 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 79 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 7,2 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 138 g |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda | 3,9 g |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminijska legura za gnječenje |
| Informacija o materijalu, brtve | FPM |
| Informacija o materijalu, kućište | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik, nehrđajući |