

Okrugli cilindar DSAH-20- -PPV-A-S6

Broj artikla: 176349


FESTO

s ležajnim poklopcem za direktnu montažu, završni poklopac s priključkom zraka poprečno prema osi cilindra, s toplootpornim brtvama do 120 °C.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 320 mm
Promjer klipa	20 mm
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 120 °C
Duljina prigušivanja	17 mm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	158,3 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	188,5 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	79 g
Prirast težine po 10 mm hoda	7,2 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	138 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	3,9 g
Pneumatski priključak	M5
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, brtve	FPM
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući