

# Okrugli cilindar DSAA-25- -P-A-Q

Broj artikla: 176367

FESTO

Završni poklopac s priključkom zraka aksijalno prema osi cilindra, s kvadratnom klipnjačom.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                              | Vrijednost  |
|---------------------------------------|---|
| Hod                                   | 1 ... 500 mm                                      |
| Promjer klipa                         | 25 mm   |
| Prigušivanje                          | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano     |
| Osiguranje od zakretanja / vođenje    | Četverobridna vodilica                            |
| Pogonski tlak                         | 1 ... 10 bar                                      |
| Način funkcioniranja                  | dvoradno  |
| Pogonski medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja   | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK        | 2   |
| Temperatura okoline                   | -20 ... 80 °C                                     |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje  | 247,4 N   |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 294,5 N   |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm           | 141 g   |
| Prirast težine po 10 mm hoda          | 11,1 g  |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm          | 212 g   |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda   | 6,2 g   |
| Pneumatski priključak                 | G1/8  |
| Informacija o materijalu, poklopac    | Aluminijska legura za gnječenje                   |
| Informacija o materijalu, brtve       | NBR<br>TPE-U(PU)                                  |
| Informacija o materijalu, kućište     | visokolegirani čelik, nehrđajući                  |
| Informacija o materijalu, klipnjača   | visokolegirani čelik, nehrđajući                  |