

Okrugli cilindar DSAG-40- -PPV-Q

Broj artikla: 176474

FESTO

Završni poklopac s navojnim rukavcem, s kvadratičnom klipnjačom.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 500 mm
Promjer klipa	40 mm
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Četverbridna vodilica
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	22 mm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	633 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	754 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	469 g
Prirast težine po 10 mm hoda	24 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	586 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	15,9 g
Pneumatski priključak	M32x2
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik