


# Zakretna priрубnica SUA-40-R3

Broj artikla: 176887

FESTO

za cilindre ADVU, AEUU, odgovarajuće postolje ležaja LBN ili LN, LSN.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Varijante	Visoka korozivna zaštita
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	195 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Aluminijska legura za gnječenje sa zaštitnom prevlakom
Material mounting pin	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material sleeve	Opružni čelik
Material bearing	Plastika
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material lock	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material shaft	visokolegirani čelik, nehrđajući