


Tajmer PZVT-120-SEC

Broj artikla: 177616

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	mehaničko brojilo odvijanja s pneumatskim pogonom
Isklopni tlak	$\leq 0,1$ bar
Pogonski tlak	2 ... 6 bar
Uklopni tlak	$\geq 1,6$ bar
Normalni nazivni protok	50 l/min
Podesivo usporo vrijeme	8 ... 120 s
Točnost namještanja	± 3 s
Trajanje pauze za povrat na početak	≥ 200 ms
Točnost ponavljanja, namještanje vremena	$\pm 1,2$ s
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP54 sa zaštitnom kapom i prednjim okvirom prema IEC 60529
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	45 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	ABS