


Spojni vod KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Broj artikla: 177676

FESTO

za vakumski generator VAD-MYB, VADM, VADMI i multi-pin razvodnik MPV.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa samonareznim vijkom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	18 g
Električni priključak	2-polno / 3-polno Utičnica kutna / utikač ravni četverobridni oblik / M8x1
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Duljina kabela	0,5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Promjer kabela	3,4 mm
Struktura kabela	2x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA
Material seals	TPE-O
Material electrical contact	Bronca
Material threaded sleeve	Mjed poniklana