

# T utični spoj CQT-22

Broj artikla: 177690

FESTO

za velike protoke.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	19,2 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 15 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Težina proizvoda	66 g
Broj odlaza	2
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	za savitljivu cijev/cijevi vanjskog promjera 22 mm
Pneumatski priključak 2	za cijevi ili crijeva vanjskog promjera 22 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	POM
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući