

# Utični priključak CQ-3/8-15H

Broj artikla: 177707

FESTO

za velike protoke.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	9,4 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 15 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Nazivni moment pritezanja	2,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	10 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	Utičnica CQ-15
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	POM
Material release ring	POM