

Plastična cijev PQ-PA-18X2X3000

Broj artikla: 177730

FESTO

prikladno za tlačni ventil, vakuum i tekućine. Duljina u isporuci 3 m.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|------------------------------------|-------------------|
| Vanjski promjer | 18 mm |
| Unutarnji promjer | 14 mm |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 15 bar |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -25 ... 75 °C |
| Temperatura okoline | -25 ... 75 °C |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,103 kg/m |
| Boja | crno |
| Material tubing | PA |