


# Spojka

## EAMD-56-46-25-23X27-U

Broj artikla: 1781045

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju gibanja koračnog ili servomotora.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihвата	25 mm
Promjer 2 prihвата	23 mm
Veličina	56
Nazivna duljina	46,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	151 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	75 Nm
Težina proizvoda	407 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno