

Adsorpcijsko sušilo LDF-H1-G1/4-110

broj artikla: 178517

FESTO

za suhi i čisti zrak.



Tehnički podaci

| Obilježje | Vrijednost |
|--|--|
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Konstruktivna struktura | hladno regenerativno, adsorpciono sušilo |
| Ulazni tlak 1 | 4 ... 10,5 bar |
| Pogonski medij | filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica |
| Rosište | -40 °C |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | 2.2.1 prema DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura medija | 2 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | 2 ... 50 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Težina proizvoda | 5.400 g |
| Način pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE |
| Materijal - informacija, kućište | Cinkov tlačni ljev |