



Beskontaktni prekidač SMPO-8E

Broj artikla: 178563

FESTO

pneumatski, za pogone s T-utorom, bez sklopa za pričvršćenje.
Potreban je zaseban element za ugradnju SMB-8E (part no. 178230)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za T utor
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Princip mjerenja	magnetično
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Temperatura okoline	-15 ... 60 °C
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,2 mm
Uklopno vrijeme	22 ms
Isklopno vrijeme	52 ms
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s priborom može se uložiti odozgo u utor
Funkcija ventila	3/2
Pneumatski priključak	M5
Težina proizvoda	11 g
Material housing	Aluminij PA eloksirano visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija stanja sklapanja	optički
Mehanička zaštita	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L