

# Okrugli cilindar ESAB-4- -P

Broj artikla: 183123

FESTO

s ležajnim poklopcem za direktnu montažu, završni poklopac s priključkom zraka aksijalno prema osi cilindra.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                              | Vrijednost  |
|---------------------------------------|---|
| Hod                                   | 1 ... 20 mm                                       |
| Promjer klipa                         | 4 mm  |
| Prigušivanje                          | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano     |
| Pogonski tlak                         | 3 ... 10 bar                                      |
| Način funkcioniranja                  | jednoradni<br>tlačno                              |
| Pogonski medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja   | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK        | 2   |
| Temperatura okoline                   | -20 ... 80 °C                                     |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 4,7 N   |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm           | 1,5 g   |
| Prirast težine po 10 mm hoda          | 0,8 g   |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm          | 6 g   |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda   | 0,2 g   |
| Pneumatski priključak                 | M3  |
| Informacija o materijalu, poklopac    | Aluminijska legura za gnječenje                   |
| Informacija o materijalu, brtve       | NBR<br>TPE-U(PU)                                  |
| Informacija o materijalu, kućište     | visokolegirani čelik, nehrđajući                  |
| Informacija o materijalu, klipnjača   | visokolegirani čelik, nehrđajući                  |