



Vakuumski usisni ventil ISV-M5-CT

Broj artikla: 183520

FESTO

za ispravno postizanje vakuuma ako u jednoj grupi usisnih zdjelica jedna ili više njih nisu zauzete.

Napušten tip. Isporuka do 2010.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	M5
Prikladnost za impuls odbacivanja	8 bar
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak	0 ... 0,95 bar
Potrebni volumen usisnog strujanja kod -0,5 bara	1 l/min
Pogonski medij	atmosferski zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	4 g
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Informacija o materijalu, filter	Sinter-čelik