

Ručno pomoćno aktiviranje HAB-1/2

Broj artikla: 184588

FESTO

za odlazni zrak



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni promjer | 14 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Funkcija ventila | Odzračni element |
| Pogonski tlak | 0 ... 10 bar |
| Standard nominal flow rate, exhaust 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi) | 165 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -20 ... 80 °C |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Maks. pritezni moment | 45 Nm |
| Vrsta pričvršćenja | na uvrtnje |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |