

# Magnetni ventil



## MN1H-5/3B-D-2-C-CT

Broj artikla: 184648

FESTO

s pomoćnim ručnim aktiviranjem, bez magnetnog svitka i bez utičnice.  
Magnetni svitak i utičnicu treba posebno naručiti.

Napušten tip. Isporuka do 2010.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/3 stavljen pod tlak
Način aktiviranja	električno
Širina	54 mm
Normalni nazivni protok	2.300 l/min
Pogonski tlak	3 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Dozvola	Germanischer Lloyd
Nazivni promjer	11,5 mm
Mjera rastera	56 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	ISO 5599-1
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem
ISO kod	258
Vrsta upravljanja	predupravljano
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Vrijeme sklapanja isklj	78 ms
Vrijeme uklapanja uklj	35 ms
Parametri svitka	24V DC: 2,5W
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, nauljen ili nenauljen
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	940 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački odlazni zrak 82	M5
Priključak, upravljački odlazni zrak 84	M5
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča veličina 2 prema ISO 5599-1
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča veličina 2 prema ISO 5599-1
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča veličina 2 prema ISO 5599-1
Pneumatski priključak 4	Priključna ploča veličina 2 prema ISO 5599-1
Pneumatski priključak 5	Priključna ploča veličina 2 prema ISO 5599-1
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev