

# T utični priključak QSTL-G1/2-12

Broj artikla: 186177

FESTO

Orijentacija 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Veličina  | Standard   |
| Nazivni promjer                                 | 10,3 mm  |
| Način brtvljenja na navojnom čepu               | Brtveni prsten   |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno  |
| Oblik   | L-shape, additional push-in connector, lengthwise  |
| Veličina pakiranja                              | 1  |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa   |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1,4 MPa   |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi              | -0,95 ... 14 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 203 psi  |
| Maritime classification                         | see certificate  |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda prema izjavi dobavljača na stranicama <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 80 °C  |
| Nazivni moment pritezanja                       | 26 Nm  |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja        | ± 20 %   |
| Težina proizvoda                                | 78 g   |
| Broj odlaza                                     | 2  |
| Broj dovoda                                     | 1  |
| Vrsta pričvršćenja                              | External hex A/F 24  |
| Pneumatski priključak 1                         | Vanjski navoj G1/2   |
| Pneumatski priključak 2                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 12 mm  |
| Boja, prsten za otpuštanje                      | plavo  |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno  |
| Material housing                                | PBT  |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući   |