

# Multipol utičnica IMP2-SD-26-EA

Broj artikla: 18665

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvoljeni promjer kabela	13,5 ... 15 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	$\leq 250$ V
Strujna opteretivost	7,5 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-40 ... 125 °C
Težina proizvoda	97 g
Električni priključak	Utičnica 26-polno
Navojni spoj kabela	Pg16
Kodiranje utikača	Y - za Ulaze / Izlaze
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Informacija o materijalu, brtve	CR otporno na svjetlo i ulje
Informacija o materijalu, kućište	Bakrena slitina poniklano
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina pozlaćeno