


# DUO vod KM12-DUO-M8-GDWD

Broj artikla: 18688

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	$\leq 60$ V
Područje pogonskog napona DC	$\leq 75$ V
Strujna opteretivost	2,8 A
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-30 ... 70 °C
Težina proizvoda	61 g
Električni priključak	Utikač ravni / utičnica ravna M12x1 / M8 4-polno / 3-polno
Struktura kabela	2x(3x0,25)
Promjer kabela	4,5 mm
Duljina kabela	0,6 m
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s navojnim utikačem sa slijepom maticom
Informacija o materijalu, slijepa matica	Mjed poniklano
Informacija o materijalu, kućište	PUR
Informacija o materijalu, plašt kabela	PUR
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mjed pozlaćeno