


Utikač SEA-GS-M8

Broj artikla: 18696

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	s navojnim tuljkom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	9 g
Električni priključak	3-polni M8x1 Utikač ravni / priključak za lemljenje
Područje pogonskog napona DC	≤ 60 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 60 V
Strujna opteretivost kod 40°C	3 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Navojni spoj kabela	Pg7
Dozvoljeni promjer kabela	3,5 ... 5 mm
Presjek priključka	0,25 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material housing	PA
Boja, kućište	crno
Material of union nut	Mjed poniklana
Material electrical contact	Mjed pozlaćeno