


Adapter zatika SIE-GA

Broj artikla: 18780

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Područje pogonskog napona AC	250 V
Područje pogonskog napona DC	250 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Stupanj onečišćenja	3
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Maks. moment pritezanja blokiranja	0,6 Nm
Težina proizvoda	23,5 g
Električni priključak	4-polno Dizajn A M12x1 Utikač ravni
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Informacija o materijalu, slijepa matica	Mjed poniklana
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mjed poniklano i pozlačeno