

Blok podnožja CPE18-PRSGO-3

Broj artikla: 187821


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za ventile serije Compact Performance, s otvorenim PRS-kanalima.

Kod ovog priključnog bloka smiju se upotrijebiti samo priključci s G navojem .

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	3
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	225 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom sa H - profilom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan