


Kabelski razdjelnik ASI-KVT-FK

Broj artikla: 18786

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	7,2 g
Područje pogonskog napona DC	≤ 75 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 60 V
Strujna opteretivost	3 A
Presjek priključka	1,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronca