


Kabelska utičnica ASI-SD-FK-M12

Broj artikla: 18788

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	≤ 40 V
Strujna opteretivost	2 A
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Težina proizvoda	16,8 g
Presjek priključka	1,5 mm ²
Električni priključak	5-polno Utičnica ravna / tehnologija uklanjanja izolacije
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Boja, kućište	crno
Informacija o materijalu, slijepa matica	poniklano
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina pozlačeno