

Magnetni ventil


MN2H-5/3G-D-01-S-12DCA

Broj artikla: 187885

FESTO

prema ISO 15407-1, s magnetnim svitkom i ručnim pomoćnim aktiviranjem, bez utičnice.

Napušten tip. Isporuka do 2009.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Funkcija ventila | 5/3 zatvoren |
| Način aktiviranja | električno |
| Širina | 26 mm |
| Normalni nazivni protok | 1.000 l/min |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 16 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni zasun |
| Vrsta resetiranja | mehanička opruga |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Nazivni promjer | 8 mm |
| Mjera rastera | 27 mm |
| Funkcija odlaznog zraka | može se prigušiti |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara normi | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| Ručno pomoćno aktiviranje | s priborom se fiksira |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Opskrba zrakom upravljanja | eksterno |
| Smjer strujanja | reverzibilno |
| Tlak upravljanja | 3 ... 10 bar |
| Vrijeme sklapanja isklj | 52 ms |
| Vrijeme uklapanja uklj | 23 ms |
| Parametri svitka | 12V DC: 1,4W 24 V AC: 50 Hz, snaga privlačenja: 3 VA, snaga držanja: 2,4 VA 24V AC: 60Hz |
| Pogonski medij | filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, nauljen ili nenauljen Vakuum |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura medija | -10 ... 50 °C |
| Medij upravljanja | filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, nauljen ili nenauljen |
| Temperatura okoline | -10 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 340 g |
| Električni priključak | Utikači prema DIN 43650 Dizajn C |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14 | Priključna ploča veličine 01 prema VDMA 24563 |
| Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84 | Priključna ploča, veličina 26 mm prema ISO 15407-1 Priključna ploča veličine 01 prema VDMA 24563 |
| Pneumatski priključak 1 | Priključna ploča, veličina 26 mm prema ISO 15407-1 Priključna ploča veličine 01 prema VDMA 24563 |
| Pneumatski priključak 2 | Priključna ploča, veličina 26 mm prema ISO 15407-1 |

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------------|---|
| | Priključna ploča veličine 01 prema VDMA 24563 |
| Pneumatski priključak 3 | Priključna ploča, veličina 26 mm prema ISO 15407-1 Priključna ploča veličine 01 prema VDMA 24563 |
| Pneumatski priključak 4 | Priključna ploča, veličina 26 mm prema ISO 15407-1 Priključna ploča veličine 01 prema VDMA 24563 |
| Pneumatski priključak 5 | Priključna ploča, veličina 26 mm prema ISO 15407-1 Priključna ploča veličine 01 prema VDMA 24563 |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |