


Kabelska utičnica ASI-SD-PG-M12

Broj artikla: 18789

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|------------------------------|--|
| Vrsta pričvršćenja | sa slijepom maticom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 27,6 g |
| Električni priključak | 4-polno Utičnica ravna Vijčana stezaljka |
| Područje pogonskog napona AC | ≤ 125 V |
| Strujna opteretivost | 3 A |
| Navojni spoj kabla | Pg9 |
| Presjek priključka | 0,75 mm ² |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| Temperatura okoline | -40 ... 85 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | PA |
| Boja, kućište | crno |
| Material of union nut | poniklano |
| Material electrical contact | Bronca |